



## Kärnbormaskin, Typ: 727041



### Beställningsdata

Ordernummer 076520 727041

GTIN 4014586872834

Artikelklass 03F

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Stor magnethållkraft och säkerhetskoppling garanterar ett säkert arbete i alla positioner.**
- **Integrerad tillförsel av kylsmörjmedel för rena snittytor och lång verktygsanvändningstid.**
- **Komfort-magnethållkraftvisning.**
- **Höger-/vänstergång (även för gängskärning).**
- **Viktoptimerad konstruktion.**

Lätthanterlig kärnbormaskin med låg vikt för effektiv borrar på verkstaden eller byggplatsen.

#### Magnetkärnbormaskiner med två hastigheter

- **Svängbart matningshjul.**
- **Höjd magnethållkraft.**
- **Varvtalsinställning i fem steg samt varvtalsminne.**

#### Utförande reklamtext:

Lätthanterlig kärnbormaskin med låg vikt för effektiv borrar på verkstaden eller byggplatsen.

#### leveransinnehåll:

Inklusive kylsmörjmedelsbehållare, spännband, 1 st centreringsstift, spånkrokar och väska.

#### Specialtillbehör:

På begäran.

**OBS!:**

HM-kärnborr och fästen finns från nr 119000. Passande QuickIN-Max-fäste och HM-kärnborrar max. DM 100 mm kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

varvtalsområde 1:a växeln	130 - 260 min <sup>-1</sup>
längd magnetfot	195 mm
Bredd	198 mm
form verktygshållare	QuickIN
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
bredd magnetfot	90 mm
vikt	13,2 kg
Längd	311 mm
maximal sänk-Ø	31 mm
arbetslag	145 mm
maximal brotsch-Ø	16 mm
tillverkarens beteckning	KBM50Q
effektförbrukning	1200 W
nätspänning	230 V
höjd	730 mm
varvtalsområde 2:a växeln	260 - 520 min <sup>-1</sup>
maximal kärnborr-Ø i stål	12 - 50 mm
maximal gängtapps-Ø i stål	M16 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

**Tillbehör**

Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43