

AEG

Slagbormaskin, Typ: SB2E850R



Beställningsdata

Ordernummer	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull **slagbormaskin** med

- **Höger-/vänstergång**
- **Säkerhetskoppling.**
- **FIXTEC metallsnabbchuck.**
- **2-steps planetväxellåda för höga vridmoment och optimal anpassning till materialet.**

Kompakt och kraftfull 850 W slagbormaskin.

Fördel:

FIXTEC metallsnabbspännborrhuck.

leveransinnehåll:

Inklusive metallsnabbchuck 1,5–13 mm, sidohandtag, borrdjupsanslag, transportväska.

OBS!:

Passande chuckar hittar du i grupp 34.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 2:a växeln	3200 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	13,7 m/s ²

effektförbrukning	850 W
tillverkarens beteckning	SB2E850R
vikt	2,8 kg
maximalt vridmoment	56 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	1000 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i betong	20 mm
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagbormaskin