

**HAINBUCH****Spännhuvud slät, Top 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 15,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	329970 15,5
GTIN	2050001926920
Artikelklass	33H

## Beskrivning

### Utförande:

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**  
Slätt utförande för finbearbetning.

### Fördel:

- **25 % högre hållkraft än spännhuvud RD.**
- **Ingen radieförskjutning mellan spännhuvud och spännverktysfäste och därmed okänsligt för smuts.**
- **Enastående styvhet tack vare att spännsegmenten ligger mot en stor yta.**

### Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroperationsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

### Rekommendation:

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

### OBS!:

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

## Teknisk beskrivning

spänn-Ø	15,5 mm
---------	---------

hårdhet	60 HR
back	slät
Profil	rund
längd L	49 mm
fäste	Top 65
Produktslag	Spännhuvud