

**Garant****Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 120, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308192 8      |
| GTIN         | 4045197468598 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Från spänndiameter D<sub>1</sub> 6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.  
Integrerad längdjustering av verktygen från spänndiameter D<sub>1</sub> 6 mm (justersträcka 10 mm).

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

**GARANT:** Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

**Användningsdata:**

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

**leveransinnehåll:**

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter D<sub>1</sub> 6 mm).

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ø D <sub>2</sub>          | 21 mm  |
| utkragningslängd A-mått   | 120 mm |
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 8 mm   |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Utvändig-Ø D                       | 27 mm                             |
| Kylkanalborrhål                    | förslutningsbar                   |
| fäste                              | HSK-A 63 A = 120                  |
| Hållare norm                       | ISO 12164-1                       |
| Hållare norm                       | DIN 69893                         |
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Kylenhet Typ CU1                              | 354215 CU1  |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm        | 354235 6-9  |
| Underskåp för                                 | 354290      |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Krympaggregat Typ SU1                         | 354210 SU1  |
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm        | 354236 6-9  |