

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308187 3
GTIN	4045197646316
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Från spänndiameter D₁ 6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.
Integrerad längdjustering av verktygen från spänndiameter D₁ 6 mm (justersträcka 10 mm).
Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor. Ø D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm inte förslutningsbara.

GARANT: Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

Användningsdata:

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter D₁ 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	3 mm
Ø D ₂	12 mm

Utvändig-Ø D	17 mm
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Underskåp för	354290