



Vändskärsborrhållare VARIA VX4, VX4, Spännhylsa D1: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	319827 6
GTIN	2050001742599
Artikelklass	33E

Beskrivning

Utförande:

VX – trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. **Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.**

Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

Användningsdata:

För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

Extra kort utförande på förfrågan. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringsats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	6 mm
---------------------------	------

utkragningslängd A-mått	16 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
fäste	VX4
Produktslag	Weldonhållare