



Vändskärsborrhållare VARIA VX3, VX3, Spännhylsa D1: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	319823 20
GTIN	2050001743664
Artikelklass	33E

Beskrivning

Utförande:

VX – trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. **Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.**

Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

Användningsdata:

För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

Extra kort utförande på förfrågan. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringsats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	58 mm
-------------------------	-------

Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	VX3
Produktslag	Weldonhållare