

**Fräsdorn VARIA, V5, Dorndiameter d<sub>1</sub>: 27 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319841 27
GTIN	
Artikelklass	33E

**Beskrivning****Fördel:**

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

**Användningsdata:**

**med passfjäder.** För fräsar med längs- och tvärspar.

**OBS!:**

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V3, V4 och V5 ligger vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

Invändig kylning på begäran.

Frässpindellängd L<sub>4</sub>: 33 mm

Kragbredd L<sub>5</sub>: 10 mm

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	33 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm

Kragbredd L <sub>5</sub>	10 mm
fäste	V5
Produktslag	Påsticksdorn för fräs