



FräsdornVARIA VX3, VX3, Dorndiameter d1: 27mm



Beställningsdata

Ordernummer	319835 27
GTIN	2050001743558
Artikelklass	33E

Beskrivning

Utförande:

VX – trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. **Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.**

Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

Användningsdata:

med passfjäder. För fräsar med längs- och tvärspar.

OBS!:

Invändig kylning på begäran.

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	29 mm
---------------------------------	-------

Dorndiameter d_1	27 mm
Kragbredd L_5	4,5 mm
fäste	VX3
Produktslag	Påsticksdorn för fräs