



## Vändskärsborrhållare VARIA VX3, VX3, Spännhylsa D1: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319823 10
GTIN	2050001743633
Artikelklass	33E

### Beskrivning

#### Utförande:

**VX** – trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. **Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.**

#### Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

#### Användningsdata:

För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

#### OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

Extra kort utförande på förfrågan. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringsats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

### Teknisk beskrivning

Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
---------------------------	-------

utkragningslängd A-mått	26 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	VX3
Produktslag	Weldonhållare