

SWISS TOOLS

Verktvghållare axiell, trippel, höger, HSK-T 63, För stålåållare: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318814 20
GTIN	2050001672650
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

Teknisk beskrivning

För stålåållare	20 mm
utkragningslängd A-måått	90 mm
B	30 mm
Spännlängd L ₁	45 mm
Utvändig-Ø D	90 mm
fäste	HSK-T 63
Håållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghåållare

