



Snabbväxlings-returstålhållare utan stål, Typ: AFG



Beställningsdata

Ordernummer	318700 AFG
GTIN	4045197316325
Artikelklass	36A

Beskrivning

Utförande:

Justerbart stålfäste för utvändiga gängor.

Fördel:

Den största fördelen med det här fästet är att gängstålet kan förflyttas snabbt från arbetsstycket via en excentermekanism när gängsläppningen har uppnåtts. Tvärsleden för nästa skärning av gängstålet kan matas fram redan under återgången. Gängstålet kan roteras i enlighet med stigningsvinkeln för gängningen som ska skäras.

Användningsdata:

Med gängstålfäste för Komet-gängstål.

passar för 318000: A

Längd: 150 mm

Teknisk beskrivning

Längd	150 mm
passar för 318000	A
Typ	AFG

