

SWISS TOOLS

Verktvghållare axiell, trippel, höger, PSC 63, För stålhållare: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318872 20
GTIN	2050001672636
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	125 mm
Spännlängd L ₁	95 mm
För stålhållare	20 mm
B	30 mm
Utvändig-Ø D	90 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghållare

