

## PRYOR

Utbytbara siffer- och bokstavsstämplar, normalskrift sats 0–9 och A–Z,  
typhöjd: 5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085480 5
GTIN	5022044020160
Artikelklass	08W

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket precist stämpningsverktyg för snabb och rationell märkning med **flera bokstäver och siffror på samma gång.**

#### Användningsdata:

För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

#### leveransinnehåll:

100 stämpeltyper  
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)  
1 pincett  
1 sexkantnyckel  
1 hållare  
i plastbox.

#### Reservdel:

Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).

### Teknisk beskrivning

stämpeltypens längd	19,05 mm
antal användbara stämpeltyper	8
stämpeltypens höjd	8 mm
typhöjd	5 mm
stämpelhållarens längd	39 mm
stämpeltypens bredd	4,8 mm
Produktslag	Handslagstämpel

## Tillbehör

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/7 mm	085481 5/7
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/E mm	085481 5/E
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/M mm	085481 5/M
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/8 mm	085481 5/8
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/V mm	085481 5/V
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/. mm	085481 5/.
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/T mm	085481 5/T
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/W mm	085481 5/W
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/U mm	085481 5/U
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/Y mm	085481 5/Y
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/L mm	085481 5/L

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/2 mm	085481 5/2
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/+ mm	085481 5/+
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/F mm	085481 5/F
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/5 mm	085481 5/5
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/R mm	085481 5/R
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/D mm	085481 5/D
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/6 mm	085481 5/6
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5LEER mm	085481 5LEER
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/H mm	085481 5/H
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/& mm	085481 5/&
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/P mm	085481 5/P
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/1 mm	085481 5/1
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/N mm	085481 5/N
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/C mm	085481 5/C
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/0 mm	085481 5/0
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/S mm	085481 5/S
Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/G mm

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/I mm

085481 5/I

Utbytbara ståltyperSiffersortiment 0 – 9 typhöjd 5 mm

085483 5

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/Q mm

085481 5/Q

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/O mm

085481 5/O

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/, mm

085481 5/,

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/3 mm

085481 5/3

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/Z mm

085481 5/Z

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/9 mm

085481 5/9

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/A mm

085481 5/A

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/X mm

085481 5/X

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/K mm

085481 5/K

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/4 mm

085481 5/4

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5// mm

085481 5//

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/- mm

085481 5/-

Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 typhöjd / tecken 5/B mm

085481 5/B

Ståltypshållare, enstaka, till sortiment nr 085480 Lämplig för skrifthöjd 4-5 mm

085482 4-5