

SWISS TOOLS

**Borrstångshållare, PSC-40, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 318886 10     |
| GTIN         | 2050001714619 |
| Artikelklass | 36D           |

**Beskrivning****Användningsdata:**

För användning i fleroptionsmaskiner

För montering av invändiga skärhållare.

**OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 10 mm         |
| utkragningslängd A-mått   | 65 mm         |
| L <sub>1</sub>            | 43 mm         |
| Utvändig-Ø D              | 34 mm         |
| fäste                     | PSC-40        |
| Hållare norm              | ISO 26623-2   |
| Invändig                  | ja            |
| Produktslag               | Weldonhållare |

