

 kurtz ersa

Snabb lödpistol Multi-Sprint, ERSA Typ: 960ED



Beställningsdata

Ordernummer	082200 960ED
GTIN	4003008060829
Artikelklass	04C

Beskrivning

Utförande:

Ovanligt lätt, transformatorlös lödpistol med PTC-element. **Upphettningstid ca 20 sekunder.** Med periodiska tryckningar kan man anpassa värmeförseln till lödställets värmebehov. Innerupphettad lödspets med hög verkningsgrad. Nätsladd 1,5 m.

Användningsdata:

Speciellt för monterings- och reparationsarbeten, eftersom lödpistolen inom **arbetsområdet 15–100 W** kan användas universellt (som standardlödkolv).

Teknisk beskrivning

lödspetstemperatur efter 3 min	350 °C
uppvärmning	150 W
lödspetsbredd	3,2 mm
uppvärmningseffekt	75 W
vikt utan sladd	100 g
ERSA-typ	960ED
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lödkolv

Tillbehör

Lödspets tillverkarens beteckning 832CDLF	082400 832CDLF
Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1 mm	082365 1
Lödspets tillverkarens beteckning BDLF	082400 BDLF
Tennsug PDD03, av plast, antistatisk	082355
Blyfri lödtråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Lödtråd-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Lödspets tillverkarens beteckning 832EDLF	082400 832EDLF
Lödspets tillverkarens beteckning 832SDLF	082400 832SDLF