

SWISS TOOLS

Verktvghållare radiellt, PSC 63, För stålåållare: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318876 20
GTIN	2050001672643
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

För stålåållare	20 mm
utkragningslängd A-mått	60 mm
B	30 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghållare

