

SWISS TOOLS

**Verktøjshållare diagonal 45°, höger, HSK-T 63, För stålållare: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318822 20
GTIN	2050001673459
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

**Teknisk beskrivning**

Spännlängd L <sub>1</sub>	45 mm
B	30 mm
För stålållare	20 mm
Spetscentrumförskjutning f	15 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktøjshållare

