

SWISS TOOLS

Verktvghållare axiell, enkel, höger, HSK-T 63, För stålåållare: 20mm**Bestållningsdata**

Ordernummer	318802 20
GTIN	2050001673060
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med stållbar kyldysa med invändig gånge.

Anvåndningsdata:

För anvåndning i fleroperationsmaskiner

För infåstning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

Teknisk beskrivning

Spånnlångd L ₁	45 mm
utkrågningslångd A-måått	90 mm
För stålåållare	20 mm
B	30 mm
Utvåndig-Ø D	80 mm
fåste	HSK-T 63
Håållare norm	ISO 12164-3
Invåndig	ja
Produktslag	Verktvghåållare

