

SWISS TOOLS

Verktvghållare diagonal 45°, höger, HSK-T 63, För stålhållare: 25mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318822 25
GTIN	2050001673466
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Teknisk beskrivning

För stålhållare	25 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Spetscentrumförskjutning f	15 mm
Spännlängd L ₁	58 mm
B	40 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghållare

