

SWISS TOOLS

Verktvghållare axiell, enkel, höger, HSK-T 63, För stålåållare: 25mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318802 25
GTIN	2050001673077
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

Teknisk beskrivning

utkragningslångd A-mått	100 mm
Spännlångd L ₁	58 mm
För stålåållare	25 mm
B	40 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	HSK-T 63
Håållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktvghåållare

