

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 130, Spännhylsa D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308196 32
GTIN	4045197646590
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Integrerad längdjustering av verktygen från spänndiameter D_1 6 mm (justersträcka 10 mm).
Från spänndiameter D_1 6 mm med gängade hål för balanseringskruvar.

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor. $\varnothing D_1$: 3 mm, 4 mm, 5 mm inte förslutningsbara.

GARANT: Bearbetade HSK-funktionsytor. **Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)**

Användningsdata:

- **För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.**
- **Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.**

leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter D_1 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringskruvsats nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D_1	32 mm
$\varnothing D_2$	44 mm
utkragningslängd A-mått	130 mm

Utvändig-Ø D	53 mm
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
fäste	HSK-A 63 A = 130
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Underskåp för	354290
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1