

SWISS TOOLS

Verktgshållare diagonal 45°, vänster, HSK-T 63, För stålhållare: 20mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318826 20
GTIN	2050001673473
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Teknisk beskrivning

Spetscentrumförskjutning f	15 mm
För stålhållare	20 mm
Spännlängd L ₁	45 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
B	30 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	HSK-T 63
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Verktgshållare

