

SWISS TOOLS

**Verktvghållare diagonal 45°, höger, PSC 63, För stålhållare: 25 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318880 25
GTIN	2050001672858
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

**OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan.

Invändig: ja

utkragningslängd A-mått: 110 mm

B: 40 mm

Utvändig-Ø D: 102 mm

Spetscentrumförskjutning f: 15 mm

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	110 mm
För stålhållare	25 mm
B	40 mm
Spetscentrumförskjutning f	15 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	PSC 63

Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Stålhållare