

SWISS TOOLS

**Verktvghållare diagonal 45°, vänster, PSC 63, För stålåållare: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318884 20
GTIN	
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

**OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan.

Invändig: ja

utkragningslängd A-mått: 100 mm

B: 30 mm

Utvändig-Ø D: 80 mm

Spetscentrumförskjutning f: 15 mm

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	100 mm
Spetscentrumförskjutning f	15 mm
För stålåållare	20 mm
B	30 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	PSC 63

Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktygshållare