

SWISS TOOLS

**Verktøjshållare axiell, enkel, vänster, PSC 63, För stålåållare: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318864 20
GTIN	2050001673411
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

**Användningsdata:**

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-håållare med fyrkantsskaft.

**OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Spännlångd L <sub>1</sub>	75 mm
utkragningslångd A-måått	100 mm
B	30 mm
För stålåållare	20 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	PSC 63
Håållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktøjshåållare

