

SWISS TOOLS

Verktøjshållare axiell, enkel, vänster, PSC 63, För stålhållare: 25mm**Beställningsdata**

Ordernummer	318864 25
GTIN	2050001673428
Artikelklass	36D

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroptionsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	130 mm
För stålhållare	25 mm
Spännlängd L ₁	102 mm
B	40 mm
Utvändig-Ø D	102 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Verktøjshållare

