

mato

Hävstångsspruta, 400 g



Beställningsdata

Ordernummer	083571
GTIN	4016553061340
Artikelklass	08H

Beskrivning

Utförande:

Förstklassigt **industriutförande** (tomsmörjning utesluten), med steglös kolvstångslåsning. För påfyllning med löst fett (rymmer 500 cm³) eller patroner (400 g).

Norm:**DIN 1283****leveransinnehåll:**

Inklusive pansarslang och 4-backig hydraulisk koppling.

Teknisk beskrivning

kontrolltryck	800 bar
arbetstryck	400 bar
anslutningsgänga slang	R1/8 tum
Innehåll	400 g
Produktnamnsattribut	400 g
Produktslag	Fettspruta

Tillbehör

Universalfettpatron för Standardfettsprutor Typ PLUS	083590 PLUS
Pansarslang med skjutkoppling anslutningsgänga 1/8	083588 1/8
Universalfettpatron för Standardfettsprutor Typ UNI	083590 UNI
Rör med universalmunstycke anslutningsgänga 1/8	083583 1/8
4-backig hydraulisk koppling anslutningsgänga 1/8	083589 1/8
4-backig hydraulisk kopplingsafeLOCK anslutningsgänga 1/8	083596 1/8
Pansarslang med 4-backars hydrauliskt gripmunstycke anslutningsgänga 1/8	083586 1/8
Rör med spetsmunstycke anslutningsgänga 1/8	083584 1/8