



Kärnbormaskin, Typ: 727042



Beställningsdata

Ordernummer	076520 727042
-------------	---------------

GTIN	4014586874272
------	---------------

Artikelklass	03F
--------------	-----

Beskrivning

Utförande:

- Stor magnethållkraft och säkerhetskoppling garanterar ett säkert arbete i alla positioner.
- Integrerad tillförsel av kylsmörjmedel för rena snittytor och lång verktygsanvändningstid.
- Komfort-magnethållkraftvisning.
- Höger-/vänstergång (även för gängskärning).
- Viktoptimerad konstruktion.

Magnetkärnbormaskiner med två hastigheter

- Svängbart matningshjul.
- Höjd magnethållkraft.
- Varvtalsinställning i fem steg samt varvtalsminne.

Tids- och kostnadsbesparande **tack vare digitalt styrd bormatning** och lutningsgivare.

leveransinnehåll:

Inklusive kylsmörjmedelsbehållare, spännband, 1 st centreringstift, spånkrokar och väska.

Specialtillbehör:

På begäran.

OBS!:

HM-kärnborr och fästen finns från nr 119000. Passande QuickIN-Max-fäste och HM-kärnborrar max. DM 100 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

maximal sänk-Ø	50 mm
tillverkarens beteckning	KBM50auto
bredd magnetfot	90 mm
maximal kärnborr-Ø i stål	12 - 50 mm
form verktygshållare	QuickIN / MK3
varvtalsområde 1:a växeln	130 - 260 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	23 mm
längd magnetfot	195 mm
vikt	16,2 kg
effektförbrukning	1200 W
maximal brotsch-Ø	23 mm
nätspänning	230 V
Bredd	198 mm
Längd	311 mm
varvtalsområde 2:a växeln	260 - 520 min ⁻¹
arbetslag	145 mm
höjd	730 mm
maximal gängtapps-Ø i stål	M16 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
---------------------------------------	-----------

Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28