



## Sladdlös borrhammare utan batteri, laddare och transportväska, Typ: M12CH4



### Beställningsdata

Ordernummer	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Robust borrhammare med pneumatiskt hammarslagverk.
- SDS-plus borrfäste.
- Slitstarkt metallväxelhus.
- Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.

**Sladdlös borrhammare, 12 V/4,0 Ah Red-litiumjonbatterier, med borstlös POWERSTATE EC-motor**, optimerad för borrar av  $\varnothing$  4–10 mm i betong och murverk. Redlink Plus-elektronik – överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växellåda.

#### Fördel:

Borstlös POWERSTATE™-motor.

#### leveransinnehåll:

**Nollversion – utan ackumulator, laddare och väska.**

#### OBS!:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
maximal slagfrekvens	6575 min <sup>-1</sup>
slagenergi	1,1 J
maximal spiralborr-Ø i trä	13 mm
form verktygshållare	SDS-Plus
tillverkarens beteckning	M12CH-0
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
vikt	1,9 kg
Batterispänning	12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
varvtalsområde	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Skaft	SDS Plus
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagbormaskin

## Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C