

 kurtz ersa

Gaslödningsatts Independent, ERSA Typ: 75



Beställningsdata

Ordernummer	082250 75
GTIN	4003008061574
Artikelklass	04C

Beskrivning

Utförande:

Ergonomisk gaslödkolv med **bekväm piezotändning**. Fylls med vanlig butangas (som gaständare).

Användningsdata:

Till underhålls- och reparationsarbeten, särskilt dåströmförsörjning saknas eller strömmen är urkopplad.

leveransinnehåll:

Inklusive mejselformade lödspetsar 1,0; 2,4; 3,2 och 4,8 mm. Munstycken för lödning (max 1400 °C) och uppvärmning (max 700 °C), glödkniv, reflektorplåt för krympning av krympslang, rengöringssvamp och svamphållare i praktisk plastlåda.

Teknisk beskrivning

vikt gaslödkolv	73 g
drifttid per gasfyllning	30 - 90 min
Tändningstyp	Piezoelektrisk tändning
uppvärmningstid	ca 46 s
maximal lödspetstemperatur	580 °C
steglöst inställbar uppvärmningseffekt	15 - 75 W
lödspetsbredd	1 - 4,8 mm
Gastyp	Butangas

Produktslag

Lödkolv

Tillbehör

Lödspets tillverkarens beteckning G072KN

082400 G072KN