



Gängskärmaskin Rubber-Flex för multidiameterspännhylsa, Typ: M1,4-7



Beställningsdata

Ordernummer	333500 M1,4-7
GTIN	4045197312679
Artikelklass	35D

Beskrivning

Utförande:

- För maskiner med en enda rotationsriktning.
- Inställbar säkerhetslirkoppling skyddar gängtappen mot brott.
- Längdkompensering för drag och tryck, jämnar ut skillnaden mellan maskinmatning och gängstigning.
- Automatisk matning garanterar måttriktiga gängor.
- Automatisk snabbretur 1,6: 1.
- För både högergängor och vänstergängor utan omställning.
- Användning av Rubber-Flex spänntänger eller snabbytesinsatser.
- Kort gängstarts fjädring, underlättar spån brytningen utan att gängan blir felskuren.

Strl M3–M12 och M10–M30 med dubbelspännanordning.

Förklaringstext:

Mutter för exakt inställning av gängdjupet, $\pm 0,1$ mm.

Användningsdata:

- Infästning i en roterande spindel.
- Skärning av gängor med hög mått noggrannhet.
- Kräver ingen förinställning för höger- eller vänstergänga, används för bottenhål eller genomgående hål.

leveransinnehåll:

Inklusive hållarm och för nr 333500 även 2 multidimeterspännhylsor (Rubber-Flex), 2 öppna nycklar och 1 skruvmejsel för insexskruvar som passar respektive apparat!

Specialtillbehör:

Flerområdesspänntänger (Rubber Flex) nr 333640, reservspännanordning nr 333630, se reservdelsförteckningen.

OBS!:

Passande koniska skaft 342500; 342600.

Teknisk beskrivning

automatisk slaglängd	10 mm
maximalt varvtal framåt	1400 min ⁻¹
Ø-område för de andra spännhylsorna	4,5 - 6,5 mm
totallängd	131 mm
fäste för koniska skaft DIN 238	B 12
vikt	0,8 kg
Ø-område för de första spännhylsorna	2,5 - 4,5 mm
kapacitetsområde	M1,4-7
Höljes-Ø	52 mm
Produktslag	Gängskärningsapparat

Tillbehör

Multidimeterspännhylsa Rubber-Flex Spännvidd skaft-Ø 2,5-4,5 mm	333640 2,5-4,5
Multidimeterspännhylsa Rubber-Flex Spännvidd skaft-Ø 4,5-6,5 mm	333640 4,5-6,5