



Gängskärmaskin för tapphylsor, Typ: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Artikelklass	35D

Beskrivning

Utförande:

- För maskiner med en enda rotationsriktning.
- Inställbar säkerhetslirkoppling skyddar gängtappen mot brott.
- Längdkompensering för drag och tryck, jämnar ut skillnaden mellan maskinmatning och gängstigning.
- Automatisk matning garanterar måttriktiga gängor.
- Automatisk snabbretur 1,6: 1.
- För både hörgängor och vänstergängor utan omställning.
- Användning av Rubber-Flex spänntänger eller snabbytesinsatser.
- Kort gängstarts fjädring, underlättar spån brytningen utan att gängan blir felskuren.

Användningsdata:

- Infästning i en roterande spindel.
- Skärning av gängor med hög måttnoggrannhet.
- Kräver ingen förinställning för höger- eller vänstergänga, används för bottenhål eller genomgående hål.

leveransinnehåll:

Inklusive hållarm och för nr 333500 även 2 multidiameterspännhylsor (Rubber-Flex), 2 öppna nycklar och 1 skruvmejsel för insexskruvar som passar respektive apparat!

Specialtillbehör:

Snabbytesinsatser nr 335420 – 335640.

Reservspännanordning nr 333630 (se reservdelsförteckning).

OBS!:

Passande koniska skaft 342500; 342600.

Teknisk beskrivning

totallängd	176 mm
Ø-område för de andra spännhylsorna	6,5 - 10 mm
Ø-område för de första spännhylsorna	3,5 - 6,5 mm
vikt	1,7 kg
automatisk slaglängd	15 mm
fäste för koniska skaft DIN 238	B 16
Höljes-Ø	70 mm
kapacitetsområde	M3-12
maximalt varvtal framåt	1100 min ⁻¹
Produktslag	Gängskärningsapparat

Tillbehör

MK-borrdorn i precisionsutförande MK/borrdorn 4/16	342600 4/16
MK-borrdorn i precisionsutförande MK/borrdorn 2/16	342600 2/16
Instickskaft med MK-skaft MK/borrdorn 2/16	342500 2/16
MK-borrdorn i precisionsutförande MK/borrdorn 3/16	342600 3/16
Instickskaft med MK-skaft MK/borrdorn 3/16	342500 3/16
Instickskaft med MK-skaft MK/borrdorn 1/16	342500 1/16
Instickskaft med MK-skaft MK/borrdorn 4/16	342500 4/16
MK-borrdorn i precisionsutförande MK/borrdorn 1/16	342600 1/16