

mato

Pansarslang med 4-backars hydrauliskt gripmunstycke, anslutningsgänga: M10



Beställningsdata

Ordernummer	083586 M10
GTIN	4016553254001
Artikelklass	08H

Beskrivning

Passar till:

Fettsprutor med gängfäste M10×1.

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M10×1
Sprängtryck slang	1650 bar
Slangdiameter	16 mm
Totallängd	300 mm
Produktslag	Slang