



## Gängskärmaskin för tapphylsor, Typ: M5-20



### Beställningsdata

Ordernummer	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Artikelklass	35D

### Beskrivning

#### Utförande:

- För maskiner med en enda rotationsriktning.
- Inställbar säkerhetslirkoppling skyddar gängtappen mot brott.
- Längdkompensering för drag och tryck, jämnar ut skillnaden mellan maskinmatning och gängstigning.
- Automatisk matning garanterar måttriktiga gängor.
- Automatisk snabbretur 1,6: 1.
- För både höergångor och vänstergångor utan omställning.
- Användning av Rubber-Flex spänntänger eller snabbytesinsatser.
- Kort gängstarts fjädring, underlättar spån brytningen utan att gängan blir felskuren.

#### Användningsdata:

- Infästning i en roterande spindel.
- Skärning av gängor med hög måttoggrannhet.
- Kräver ingen förinställning för höger- eller vänstergånga, används för bottenhål eller genomgående hål.

#### leveransinnehåll:

Inklusive hållarm och för nr 333500 även 2 multidimeterspännhylsor (Rubber-Flex), 2 öppna nycklar och 1 skruvmejsel för insexskruvar som passar respektive apparat!

#### Specialtillbehör:

Snabbytesinsatser nr 335420 – 335640.

Reservspännanordning nr 333630 (se reservdelsförteckning).

**OBS!:**

Passande koniska skaft 342500; 342600.

## Teknisk beskrivning

Ø-område för de andra spännhylsorna	10 - 16 mm
automatisk slaglängd	22 mm
totallängd	244 mm
maximalt varvtal framåt	750 min <sup>-1</sup>
fäste för koniska skaft DIN 238	B 22
Höljes-Ø	85 mm
vikt	3,7 kg
kapacitetsområde	M5-20
Ø-område för de första spännhylsorna	4,5 - 10 mm
Produktslag	Gängskärningsapparat

## Tillbehör

MK-borrdorn i precisionsutförande MK/borrdorn 5/22	342600 5/22
MK-borrdorn i precisionsutförande MK/borrdorn 4/22	342600 4/22
Instickskaft med MK-skaft MK/borrdorn 3/22	342500 3/22
MK-borrdorn i precisionsutförande MK/borrdorn 2/22	342600 2/22
MK-borrdorn i precisionsutförande MK/borrdorn 3/22	342600 3/22
Instickskaft med MK-skaft MK/borrdorn 2/22	342500 2/22