

mato

Hävstångsspruta utan tillbehör, 400 g



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 083572 |
| GTIN | 4016553061067 |
| Artikelklass | 08H |

Beskrivning

Utförande:

Förstklassigt **industriutförande** (tomsmörjning utesluten), med steglös kolvstångslåsning. För påfyllning med löst fett (rymmer 500 cm³) eller patroner (400 g).

Norm:

DIN 1283

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|------------|
| kontrolltryck | 800 bar |
| anslutningsgänga slang | R1/8 tum |
| arbetstryck | 400 bar |
| Innehåll | 400 g |
| Produktnamnsattribut | 400 g |
| Produktslag | Fettspruta |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| 4-backig hydraulisk kopplingsafeLOCK anslutningsgänga 1/8 | 083596 1/8 |
|---|------------|

| | |
|--|-------------|
| Pansarslang med 4-backars hydrauliskt gripmunstycke anslutningsgänga 1/8 | 083586 1/8 |
| Rör med universalmunstycke anslutningsgänga 1/8 | 083583 1/8 |
| Rör med spetsmunstycke anslutningsgänga 1/8 | 083584 1/8 |
| Pansarslang med skjutkoppling anslutningsgänga 1/8 | 083588 1/8 |
| Universalfettpatron för Standardfettsprutor Typ PLUS | 083590 PLUS |
| 4-backig hydraulisk koppling anslutningsgänga 1/8 | 083589 1/8 |
| Universalfettpatron för Standardfettsprutor Typ UNI | 083590 UNI |