

**Verktgshållare form B1 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319000 20
GTIN	4045197190987
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Teknisk beskrivning

h ₆	25 mm
b ₂	30 mm

h_2	22 mm
Skaftdiameter d_1	20 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
b_1	55 mm
h_1	16 mm
h_5	30 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare

Tillbehör

Monteringsnyckel för kulmunstycke Storlek 10	319003 10
--	-----------