

Garant**Gängtappschuck, SK 50, Gäng-kapacitetsområde: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
 - Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
 - **GARANT** – med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbusning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: ISO 7388-1

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D₁: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 62 mm

Teknisk beskrivning

Invändig diameter D ₁	19 mm
längdkompensering drag	7,5 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
utkragningslängd A-mått	62 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
längdkompensering tryck	7,5 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335645 7
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335420 7
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335460
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335645 8
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335420 9
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335420 11
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Momentinsats fördragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335645 10
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335645 9
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Momentinsats fördragtapp enligt ISO 7388 passar för kona- storlek 50	308812 50
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335645 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335420 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50

Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335610 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Specialdragtapp, utan innergängtätad passar för konor 50	308720 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335420 6
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335610 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335610 8