



Gängtappschuck, Skaft-Ø 20 mm, Gäng-kapacitetsområde: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	334622 M3-12
GTIN	4045197487872
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Cylinderskaft enligt DIN 1835 – form B och E.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D₁: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 41 mm

Teknisk beskrivning

längdkompensering tryck	7,5 mm
-------------------------	--------

Utvändig-Ø D	38 mm
Invändig diameter D ₁	19 mm
utkragningslängd A-mått	41 mm
längdkompensering drag	7,5 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
fäste	Skaft-Ø 20 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335610 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335645 6
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335460
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335610 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335420 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335645 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335420 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5
	335610 3,5

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 3,5 mm

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335420 11

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335420 9

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335610 9

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 8 mm

335420 8

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm

335645 7

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm

335645 9

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 3,5 mm

335420 3,5

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 4,5 mm

335420 4,5

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 4,5 mm

335610 4,5

Tapphylssats med säkerhetsslirkoppling, 8 delar

335650

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

335420 6

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm

335645 4,5

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm

335645 8