

**Verkt ygsh allare form B2 radiell v nster, kort, Skaftdiameter d1: 50 mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319010 50
GTIN	4045197373663
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Anv ndningsdata:**

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Teknisk beskrivning**

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>1</sub>	32 mm

$h_2$	41 mm
$h_5$	35 mm
$h_6$	60 mm
$l_2$	55 mm
$l_1$	30 mm
Skaftdiameter $d_1$	50 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
$b_1$	100 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare