

SWISS TOOLS

**Stickstålshållare radiellt, PSC-50, för Bladhöjd H: 26 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318899 26
GTIN	2050001714718
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Användningsdata:**

För användning i fleroptionsmaskiner

För montering av stickstål.

**OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

utkragningslängd A-mått: 58 mm

L<sub>1</sub>: 53 mm

Utvändig-Ø D: 80 mm

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	58 mm
L <sub>1</sub>	53 mm

för Bladhöjd H	26 mm
Utvändig-Ø D	80 mm
fäste	PSC-50
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja