

Garant**Gängskärmaskin, Typ: 20/2****Beställningsdata**

Ordernummer	334100 20/2
GTIN	4045197152350
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- Med inbyggd backväxel för automatisk returgång. När inställt gängdjup uppnås kopplar apparaten automatiskt om genom att maskinspindeln lyfts (kulsystem med låg förslitning!)
- Förhöjd returhastighet (faktor cirka $1,8 \times n_{\max}$).
- Längdkompensation dragning.
- Med stopparm som vridsäkring.
- Underhållsfri
- Kan användas för höger- och vänstergångor.
- Med snabbväxelsystem.

Användningsdata:

För maskinell gängning i bormaskiner med manuell matning och utan spindelreversering.
För gängning i genomgående hål (med insatser nr 335430) resp. i bottenhål (med insatser nr 335620).

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se: Nr 335420; 335430 (**utan** säkerhetslirkoppling), nr 335610; 335620 (**med** säkerhetslirkoppling).

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal framåt	500 min ⁻¹
Utvändig-Ø D	100 mm
Ø D ₁	31 mm
kapacitetsområde	M8 – M20
L ₁	86 mm
längd från maskinspindel	170 mm
urkopplingssträcka B	8 mm
längdkompensation dragning	16,5 mm
Ø D ₂	50 mm
morsekona MK	2
Produktslag	Gängskärningsapparat

Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335620 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335620 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335620 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335430 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335620 12
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335430 8
	335430 12

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 12 mm

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 14 mm

335430 14

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 16 mm

335430 16

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335430 9

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 7 mm

335430 7

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 10 mm

335430 10

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 10 mm

335620 10

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

335430 6

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 16 mm

335620 16

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

335620 6