

HOLEX**Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M3 – 12, Skärandegängtapp, skaft-Ø: 3,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335420 3,5
GTIN	4045197152459
Artikelklass	32H

Beskrivning**Utförande:**

Tapphylsor **utan** säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För urkopplingsbara gängchuckar.

OBS!:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (R_m 600 – 800 N/mm²). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Teknisk beskrivning

Skärandegängtapp, skaft-Ø	3,5 mm
skaftstorlek	2,7 mm
Gängtappsområde	M3 – 12
Utvändig-Ø D	30 mm
Skaft-Ø d	19 mm

Anslutningslängd L	21,5 mm
Utkragningslängd H	7 mm
Produktslag	Snabbytesinsats