

**Verktgshållare form B3 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319050 20
GTIN	4045197191014
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 55 mm

b_2 : 30 mm

h_5 : 30 mm

h_6 : 25 mm

Teknisk beskrivning

b_1	55 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20

b_2	30 mm
l_1	16 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
Skaftdiameter d_1	20 mm
h_5	30 mm
h_1	16 mm
h_6	25 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare