

Garant**Gängtappschuck, Skaft-Ø 25 mm, Gäng-kapacitetsområde: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	334624 M3-12
GTIN	4045197487889
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Cylinderskaft enligt DIN 1835 – form B och E.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D_i: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 39 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
Utvändig-Ø D	38 mm
längdkompensering tryck	7,5 mm
Invändig diameter D ₁	19 mm
utkragningenslängd A-mått	39 mm
längdkompensering drag	7,5 mm
fäste	Skaft-Ø 25 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylssats med säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335650
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335610 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335645 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335645 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335610 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335645 8

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335610 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335420 9
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335420 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335420 10
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335460
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335420 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335645 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335645 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335420 7
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335420 4,5