

Garant**Gängskärmaskin, Typ: 20/3****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 334100 20/3 |
| GTIN | 4045197152367 |
| Artikelklass | 31M |

Beskrivning**Utförande:**

- Med inbyggd backväxel för automatisk returgång. När inställt gängdjup uppnås kopplar apparaten automatiskt om genom att maskinspindelns lyfts (kulsystem med låg förslitning!)
- Förhöjd returhastighet (faktor cirka $1,8 \times n_{\max}$).
- Längdkompensation dragning.
- Med stopparm som vridsäkring.
- Underhållsfri
- Kan användas för höger- och vänstergångor.
- Med snabbväxelsystem.

Användningsdata:

För maskinell gängning i bormaskiner med manuell matning och utan spindelreversering.
För gängning i genomgående hål (med insatser nr 335430) resp. i bottenhål (med insatser nr 335620).

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se: Nr 335420; 335430 (**utan** säkerhetslirkoppling), nr 335610; 335620 (**med** säkerhetslirkoppling).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ø D ₁ | 31 mm |
| maximalt varvtal framåt | 500 min ⁻¹ |
| längd från maskinspindel | 170 mm |
| morsekona MK | 3 |
| L ₁ | 86 mm |
| längdkompensation dragning | 16,5 mm |
| urkopplingssträcka B | 8 mm |
| kapacitetsområde | M8 – M20 |
| Utvändig-Ø D | 100 mm |
| Ø D ₂ | 50 mm |
| Produktslag | Gängskärningsapparat |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm | 335620 16 |
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm | 335620 8 |
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm | 335620 6 |
| Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm | 335430 7 |
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm | 335620 12 |
| Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm | 335430 14 |
| Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm | 335620 10 |
| Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm | 335430 16 |
| | 335430 11 |

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335430 9

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 7 mm

335620 7

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 8 mm

335430 8

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335620 11

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 10 mm

335430 10

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 6 mm

335430 6

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 12 mm

335430 12

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 14 mm

335620 14

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335620 9