

**Garant****Gängtappschuck, PSC 63, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334660 M6-20
GTIN	4045197546838
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  - Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  - **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Hylsnyckel nr 309890.

**OBS!:**

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: ISO 26623-2

längdkompensering tryck: 10 mm

längdkompensering drag: 10 mm

Utvändig-Ø D: 60 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 97 mm

## Teknisk beskrivning

Invändig diameter $D_1$	31 mm
Utvändig- $\emptyset$ D	60 mm
längdkompensering tryck	10 mm
utkragningslängd A-mått	97 mm
längdkompensering drag	10 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 16 mm	335647 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 12 mm	335430 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 11 mm	335620 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 16 mm	335620 16
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 9 mm	335620 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 6 mm	335620 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 14 mm	335430 14
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 8 mm	335647 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 11 mm	335430 11

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335430 16
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335647 9
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar	335470
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335620 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335620 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335430 8
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335647 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335647 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335647 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335430 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335430 9
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335430 7