



Gängtappschuck, SK 50, Gäng-kapacitetsområde: M6-20



Beställningsdata

Ordernummer	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: ISO 7388-1

längdkompensering tryck: 12,5 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 55 mm

Invändig diameter D₁: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 83 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	55 mm
längdkompensering tryck	12,5 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
Invändig diameter D ₁	31 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
utkragningslängd A-mått	83 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335620 14
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335647 12
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335430 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335620 6
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335620 8
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335430 14
	335647 8

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för
kona-storlek 50

308810 50

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 12 mm

335620 12

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 7 mm

335430 7

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335620 9

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335620 11

Dragtappartätad, form A passar för konor 50

308610 50

Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-
storlek 50

308812 50

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 16 mm

335430 16

Specialdragtapp, utan innergängtätad passar för konor 50

308720 50

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 9 mm

335430 9

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50

308615 50

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50

308765 50

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50

308605 50

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 50

308820 50

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm

335647 6

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 16 mm

335620 16

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm

335647 9

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50

308795 50

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm

335647 10

Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335430 11
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar	335470
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335430 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335430 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335647 16
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50