

Garant**Gängtappschuck, Skaft-Ø 25 mm, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
- **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Cylinderskaft enligt DIN 1835 – form B och E.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroptionsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

OBS!:

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

längdkompensering tryck: 12,5 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 55 mm

Invändig diameter D_i: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 64 mm

Teknisk beskrivning

Invändig diameter D ₁	31 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
utkragningslängd A-mått	64 mm
Utvändig-Ø D	55 mm
längdkompensering tryck	12,5 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
fäste	Skaft-Ø 25 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335620 6
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335430 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335430 6
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335620 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335620 12
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335430 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335620 16
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335620 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335620 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335647 16
	335430 11

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm

335647 10

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm

335647 8

Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar

335470

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm

335647 12

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 11 mm

335620 11

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm

335647 9

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 8 mm

335430 8

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 10 mm

335430 10

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 12 mm

335430 12

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 7 mm

335430 7

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 16 mm

335430 16

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 8 mm

335620 8

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,
skaft-Ø 14 mm

335620 14

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling
Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm

335647 6