

SWISS TOOLS

Verktøjshållare axiell, enkel, höger, PSC-40, För stålållare: 20mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 318901 20 |
| GTIN | 2050001715654 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**Utförande:**

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

OBS!:

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-----------------|
| För stålållare | 20 mm |
| B | 30 mm |
| Spännlångd L ₁ | 60 mm |
| utkragningslångd A-mått | 80 mm |
| Utvändig-Ø D | 80 mm |
| fäste | PSC-40 |
| Hållare norm | ISO 26623-2 |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Verktøjshållare |

